



MZ527N



Contact signal défaut disj moteur 2F

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 1 A

Tension

Tension nominale d'isolement U_i 690 V

Capacité

Nombre de modules 0,50

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Température de stockage/transport -25 - 80 °C

Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 2.5 mm²

Section de raccordement en câble rigide 2.5 mm²

Type de contact 2NO

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0,20 W

Dimensions

Largeur 9 mm

Profondeur 68 mm