



MZ520N



Contacteur auxiliaire pr disj moteur 10+1F

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	0,50
-------------------	------

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	220 - 500 V
------------------------------	-------------

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Tension nominale d'isolement Ui	690 V
---------------------------------	-------

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6000 V
--	--------

Fréquence

Fréquence	40 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	1,30 - 1,30 Nm
-------------------	----------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	3
--	---

Protection contre l'humidité de l'air	95%/80°C
---------------------------------------	----------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0,04 W
-----------------------------------	--------

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Type de montage	Adaptateur de rail DIN
-----------------	------------------------

Dimensions

Largeur	9 mm
---------	------

Profondeur	68 mm
------------	-------