



NDN140



Disjoncteur 1P 10kA/15kA D-40A 1M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	7,50 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1	10 kA
Courant assigné à -25°C	60,16 A
Courant assigné à -20°C	58,43 A
Courant assigné à -15°C	56,70 A
Courant assigné à -10°C	55,35 A
Courant assigné à -5°C	53,24 A
Courant assigné à 0°C	51,51 A
Courant assigné à 5°C	49,78 A
Courant assigné à 10°C	48,06 A
Courant assigné à 15°C	46,33 A
Courant assigné à 20°C	44,60 A
Courant assigné à 25°C	42,87 A
Courant assigné à 30°C	40 A
Courant assigné à 35°C	39,41 A
Courant assigné à 40°C	37,69 A
Courant nominal à 45°C	35,96 A
Courant assigné à 50°C	34,99 A
Courant assigné à 55°C	32,50 A
Courant assigné à 60°C	30,77 A
Courant assigné à 65°C	29,04 A
Courant assigné à 70°C	27,31 A

Architecture

Type de pôles	1P
Courbe	D

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	10 kA
Couple de serrage nominal bornesupérieure	2,80 - 2,80 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,80 - 2,80 Nm

Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension nominale d'isolement Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6000 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Raccordement	
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 35 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 25 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 35 mm²
Installation, montage	
Couple de serrage	2,80 - 2,80 Nm
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne biconnect
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Position de montage du produit 360°	Oui
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Température de service	-25 - 70 °C
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	3,71 W
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000
Connectivité	
Type de connexion / prise	Borne à vis
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Borne alignée
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée