



SBN199

## Interrupteur modulaire 1 pôle 125A

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

#### Dimensions

|         |          |
|---------|----------|
| Largeur | 17,50 mm |
|---------|----------|

#### Courant électrique

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Courant assigné nominal                      | 125 A   |
| Pouvoir de fermeture à 400 V en AC23A        | 2115 A  |
| Courant court-circuit Icc avec fusible gl-gG | 1,50 kA |

#### Installation, montage

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Couple de serrage | 3,60 - 3,60 Nm |
|-------------------|----------------|

#### Tension

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue             | 230 - 230 V |
| Type de tension d'alimentation           | AC          |
| Tension nominale d'isolement Ui          | 440 V       |
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp | 6000 V      |

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Équipement

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nombre de contacts à fermeture | 1 |
| Nombre de contacts à ouverture | 0 |

#### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -20 - 70 °C |
| Température de stockage/transport | -40 - 80 °C |

#### Raccordement

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 6 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 6 - 50 mm <sup>2</sup> |

#### Endurance

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 40000 |
| <b>Puissance</b>                        |       |
| Puissance dissipée totale sous IN       | 8 W   |
| Puissance dissipée par pôle à In        | 8 W   |