



SRT04005B

Transformateur de Courant ouvrant SC2 400/5A 2,2VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Attributs d'identification spécifiques pour la protection

Type de filtre produit Transformateur de courant non intrusif

Fonctions

Classe de précision 1

Puissance

Puissance 2,20 VA

Puissance dissipée totale sous IN 5,67 W

Dimensions

Diamètre de l'ouverture 28 mm

Hauteur 71,70 mm

Largeur 44,50 mm

Profondeur 61,30 mm

Hauteur de l'ouverture 15 mm

Largeur de l'ouverture 28,50 mm

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Tension

Tension nominale d'isolement Ui 3000 V

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C

Température de stockage/transport -20 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Courant électrique

Courant max au primaire 400 A

Courant Max au secondaire 5 A

Installation, montage

Montage sur Rail DIN, Platine de fixation