



SPA081

Cartouche L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV pour SPA80x

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Décharge maximale (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
--	-------

Courant de foudre I _{imp} (10/350 μs) selon IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
--	-------

Type de réseau

Type de réseau	TN, TT
----------------	--------

Connectivité

Type de connexion / prise	Fiche
---------------------------	-------

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Tension

Niveau de protection Up IEC61643-1 Niveau de protection contre les tensions Up selon IEC61643-1	1,50 kV
---	---------

Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1	350 V
--	-------

Architecture

Nombre de pôles	1
-----------------	---

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	44,8 mm
---------	---------

Largeur	35,50 mm
---------	----------

Profondeur	56,1 mm
------------	---------

Commandes et indicateurs

Avec témoin lumineux	Oui
----------------------	-----

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T1, T2
----------------------------	--------