



SPB215R

Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA I_{max} 15kA telesignalisation

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 2

Tension

Tension assignée d'emploi U_e 240 - 415 V

Tension maximale de régime permanent U_c suivant IEC61643-1 275 V

Niveau de protection U_p IEC61643-1 Niveau de protection contre les tensions U_p selon IEC61643-1 1 kV

Niveau de protection U_p L-PE/N-PE selon IEC61643-11 1,50 kV

Niveau de protection U_p L-N/PEN selon IEC61643-11 1000 V

Courant électrique

Courant nominal de décharge (I_n) 8 - 20 μs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE IEC61643 5 kA, 20 kA

Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible) 125 A

Décharge maximale (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 15 kA, 40 kA

Dimensions

Hauteur 96,8 mm

Largeur 35,60 mm

Profondeur 65,7 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -40 - 80 °C

Type de réseau

Type de réseau TN-S, TT

Equipement

Avec contact de signalisation à distance Non

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple 1,5 - 25,0 mm²

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide 1,5 - 35,0 mm²

Section du contact de signal 0,14 - 1,5 mm²

Normes

Classe d'exigence IEC61643 T2

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage

3 - 3 Nm