



SRA01005

Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 100/5A 2,5VA Classe 1

Caractéristiques techniques

Fonctions

Classe de précision	1
---------------------	---

Puissance

Puissance	2,50 VA
Puissance dissipée totale sous IN	0,70 W

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	49,50 mm
Profondeur	30 mm
Hauteur de l'ouverture	20 mm
Largeur de l'ouverture	29,50 mm

Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension nominale d'isolement U_i	3000 V
------------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 40 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 6 mm ²

Sécurité

Indice de protection IP	IP10
-------------------------	------

Courant électrique

Courant max au primaire	100 A
Courant Max au secondaire	5 A

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN, Platine de fixation
-------------	-------------------------------