




BRN6513019016



## Profilé de base pour goulotte BRN 68x130mm en PVC en blanc signalisation

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	130 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	6900 - 6900 mm <sup>2</sup>

#### Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	3
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	25 mm
Largeur de la partie supérieure 3	25 mm

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	13
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	29

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	-------------------------------------------------------------------

#### Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

#### Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui