




BRN6513019016



Profilé de base pour goulotte BRN 68x130mm en PVC en blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Hauteur | 68 mm |
| Largeur | 130 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Section intérieure | 6900 - 6900 mm ² |

Cache, porte

| | |
|--|-------|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 3 |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 80 mm |
| Largeur de la partie supérieure 2 | 25 mm |
| Largeur de la partie supérieure 3 | 25 mm |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 13 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 29 |

Compatibilité

| | |
|----------------------------------|---|
| Format appareillages compatibles | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appareillage modulaire |
|----------------------------------|---|

Installation, montage

| | |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

Matière

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité |
| Couleur | Blanc signalisation |
| Code RAL | 9016 |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP30 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Connectivité

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

Équipement

| | |
|----------------------------|-----|
| Éclisses incluses | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0 |
| Avec film de protection | Oui |