



VB418MTT

## Coffret vega, 4 R ,VDI, 2R chassis, porte transparente

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|             |            |
|-------------|------------|
| Montage sur | En saillie |
|-------------|------------|

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

#### Equipement

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Nombre de rails                 | 1   |
| Nombre de rangées               | 4   |
| Avec fermeture                  | Non |
| Dispose d'un bornier neutre     | Non |
| Borne de mise à la terre        | Non |
| Dispose d'une plaque de montage | Oui |

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 36 |
|-------------------|----|

#### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur            | 775 mm |
| Largeur            | 400 mm |
| Profondeur         | 146 mm |
| Largeur en modules | 18     |

#### Plastron, porte

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1   |
| Nombre de serrures            | 1   |
| Porte transparente            | Oui |

#### Matières

|          |                  |
|----------|------------------|
| Matière  | Polystyrène (PS) |
| Code RAL | 9010             |
| Couleur  | Blanc pur        |

#### Sécurité

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Classe de protection     | Classe II            |
| Indice de protection IP  | IP00                 |
| Type de verrouillage     | Loquet, Sans serrure |
| Test au fil incandescent | 650 °C               |