



CZ001

## Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Nombre de modules 1

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 / 440 V

Fréquence assignée 50 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement 500 V

Tension assignée d'emploi en continue 12 / 250 V

#### Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1 6 A

Courant assigné nominal 6 A

I<sub>min</sub>=f(U=230V AC) du circuit de puissance 6 A

I<sub>min</sub>=f(U=230V DC) du circuit de puissance 0.6 A

I<sub>min</sub>=f(U=400V AC) du circuit de puissance 3 A

#### Dimensions

Largeur produit installé 18 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous I<sub>N</sub> 0.1 W

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 6000

Endurance mécanique nombre de manoeuvres 12000

#### Installation, montage

Monté d'usine Non

#### Équipement

Nombre de contacts à ouverture 1

Nombre de contacts à fermeture 1

Nombre de contacts inverseurs 0

#### Standards

Directive européenne WEEE concerné

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-25...60 °C
Température de stockage/transport	-40...80 °C

---