



VE112M

## COFFRET ETANCHE IP65 - 12M

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Nombre d'entrée de câbles | 12 |
|---------------------------|----|

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage sur                 | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

#### Equipement

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Nombre de rails                 | 1   |
| Nombre de rangées               | 1   |
| Nombre de travée de large       | 1   |
| Avec fermeture                  | Non |
| Dispose d'un bornier neutre     | Non |
| Borne de mise à la terre        | Oui |
| Dispose d'une plaque de montage | Non |

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 12 |
|-------------------|----|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

#### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur            | 302 mm |
| Largeur            | 310 mm |
| Profondeur         | 151 mm |
| Largeur en modules | 12     |

#### Couvercle, porte

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1   |
| Nombre de serrures            | 0   |
| Porte transparente            | Oui |

#### Matière

|         |                  |
|---------|------------------|
| Matière | Polystyrène (PS) |
|---------|------------------|

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Code RAL                 | 7035                 |
| Couleur                  | Gris clair           |
| <b>Sécurité</b>          |                      |
| Classe de protection     | Classe II            |
| Résistance aux chocs IK  | IK08                 |
| Indice de protection IP  | IP65                 |
| Type de verrouillage     | Loquet, Sans serrure |
| Test au fil incandescent | 750 °C               |