

Disjoncteur différentiel 3 - 3x 1P+N 6kA C-13A 30mA type A QC/QB

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	3x 1P+N
Courbe	C

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Valeur rigidité diélectrique du circuit principal	2 kV
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	13 A
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1	6 kA
Courant assigné à -25°C	16,80 A
Courant assigné à -20°C	16,50 A
Courant assigné à -15°C	16,20 A
Courant assigné à -10°C	15,90 A
Courant assigné à -5°C	15,60 A
Courant assigné à 0°C	15,20 A
Courant assigné à 5°C	14,90 A
Courant assigné à 10°C	14,50 A
Courant assigné à 15°C	14,20 A
Courant assigné à 20°C	13,80 A
Courant assigné à 25°C	13,40 A
Courant assigné à 30°C	13 A
Courant assigné à 35°C	12,80 A
Courant assigné à 40°C	12,70 A
Courant assigné à 45°C	12,50 A
Courant assigné à 50°C	12,40 A
Courant assigné à 55°C	12,20 A
Courant assigné à 60°C	12,10 A
Courant assigné à 65°C	11,90 A
Courant assigné à 70°C	11,70 A

ADZ363QC

Courant différentiel assigné 30 mA

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	6 kA
Couple de serrage nominal borne basse	2 - 2 Nm

Sécurité

Type de protection différentielle	A
-----------------------------------	---

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	9,60 W
-----------------------------------	--------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	2000

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 4 mm ²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 4 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	2 - 2 Nm
-------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
Température de stockage/transport	-25 - 80 °C
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-2	2
Classe de limitation d'énergie I ² t	3

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	70 mm