



BA760100

## Goulotte de câblage en PVC BA7 60x100mm gris

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|          |     |
|----------|-----|
| Flexible | Non |
|----------|-----|

#### Modèle

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Configuration des parois du profilé | Estampé |
|-------------------------------------|---------|

#### Intensité du courant

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Résistant au cheminement | Oui |
|--------------------------|-----|

#### Dimensions

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur de goulotte            | 60 mm   |
| Longueur                       | 2000 mm |
| Largeur de goulotte            | 100 mm  |
| Largeur des découpes latérales | 6 mm    |
| Largeur de languette           | 6.5 mm  |

#### Porte, couvercle

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Forme de couvercle | en vrac |
|--------------------|---------|

#### Matières

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Couleur                       | gris        |
| Matière                       | PVC         |
| Groupe de matériau            | plastique   |
| Type de traitement de surface | non traitée |

#### Installation, montage

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Perforation de socle | EN 50085-2-3:1999 |
|----------------------|-------------------|

#### Câble

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup><br>(taux de remplissage 40%) | 175                  |
| Section intérieure / utile                                                     | 4608 mm <sup>2</sup> |
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup><br>(taux de remplissage 40%) | 125                  |
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm <sup>2</sup> (taux<br>de remplissage 40%)   | 243                  |

#### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
| Classement UL 94          | V0                    |

#### Sécurité

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Conformité REACH              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS  | Oui |
| Sans halogène                 | Non |
| Classement en réaction au feu | M1  |

**Température**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Température ambiante | -5...60 °C |
|----------------------|------------|