



DNG2002007030B

Goulotte de câblage en PVC DNG 20x20mm gris pierre

Caractéristiques techniques

Architecture

Flexible	Non
----------	-----

Modèle

Configuration des parois du profilé	Estampé
-------------------------------------	---------

Intensité du courant

Résistant au cheminement	Oui
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	20 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	20 mm
Largeur des découpes latérales	5 mm
Largeur de languette	7.5 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	gris
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Installation, montage

Perforation de socle	DIN 43659
----------------------	-----------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	10
Section intérieure / utile	221 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	7
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm ² (taux de remplissage 40%)	14

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Classement UL 94	V0

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Classement en réaction au feu	M1