



EC352

**Compteur divisionnaire triphasé direct 63A double tarif****Caractéristiques techniques****Architecture**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Nombre de pôles  | 3 P                 |
| Type de pôles    | 3P+N                |
| Mode de fixation | rail DIN symétrique |

**Fonctions**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Type de tarif géré | tarif double |
|--------------------|--------------|

**Modèle**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

**Compatibilité**

|          |       |
|----------|-------|
| Adapté à | achat |
|----------|-------|

**Commandes & indicateurs**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nombre de positions du commutateur | 1 |
|------------------------------------|---|

**Principales caractéristiques électriques**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 185 / 400 / 460 V |
| Fréquence assignée           | 50/60 Hz          |

**Tension**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Tension assignée d'isolement | 4 kV |
|------------------------------|------|

**Intensité du courant**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Courant de fonctionnement  | 0.04 / 63 A |
| Courant assigné nominal    | 63 A        |
| I max du circuit de mesure | 63 A        |

**Dimensions**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hauteur produit installé | 90 mm |
| Largeur produit installé | 72 mm |

**Puissance**

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Puissance consommée               | 8.4 VA     |
| Puissance dissipée totale sous IN | 1.8 W      |
| Plage Impulsion/KWh               | 10 Imp/kWh |

**Spécifications électriques**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Type d'émetteur d'impulsion | électrique |
|-----------------------------|------------|

**Mesures**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Mesure de l'énergie réactive | énergie active et réactive |
| Plage de mesure de tension   | 230 V                      |
| Type d'appareil de mesure    | électronique               |
| Principe de mesure           | mesure directe             |

#### Alimentation

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie | 4 phases |
|-----------------------------------------------|----------|

#### Connexion

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Section de raccordement en câble souple | 1 / 16mm² |
| Type de raccordement au Bus             | autre     |

#### Configuration

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Poids de l'impulsion | 100 Wh |
|----------------------|--------|

#### Équipement

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nombre de positions total  | 7       |
| Nombre de participants max | 1       |
| Modèle tarifaire           | Externa |
| codage par rolling code    | Non     |

#### Utilisation

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Durée d'impulsion             | 100 ms |
| Intervalle entre 2 impulsions | 100 ms |

#### Standards

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| Approbation | MID (directive appareillage de mesure) |
|-------------|----------------------------------------|

#### Sécurité

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Indice de protection IP      | IP20 |
| Conformité REACH             | Oui  |
| Conforme à la directive RoHS | Oui  |

#### Conditions d'utilisation

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Température de service            | -10...55 °C |
| Température de stockage/transport | -25...70 °C |