



ED00-2

## Interrupteurs-sectionneur HPC Gr.00 montage en saillie 2-pôle 160A avec la vis M8

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 160 A |
|-------------------------|-------|

#### Fusible

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Taille de l'élément fusible | NH00 |
|-----------------------------|------|

#### Raccordement

|   |                        |
|---|------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 4 - 95 mm <sup>2</sup> |

#### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 55 °C |
|------------------------|-------------|

#### Installation, montage

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Couple de serrage | 12 - 12 Nm          |
| Montage           | Platine de fixation |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Puissance

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Puissance dissipée totale sous IN | 9 W |
|-----------------------------------|-----|

#### Endurance

|  |      |
|--|------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres                                    | 1400 |
| Endurance électrique en nombre de cycles                                   | 200  |
| Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4 | 1600 |

#### Tension

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension assignée d'isolement        | 800 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV  |

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Dimensions

|          |          |
|----------|----------|
| Hauteur  | 80 mm    |
| Largeur  | 106 mm   |
| Longueur | 156,5 mm |