



ESL264

Contacteur 63A, 2O, 12V

Caractéristiques techniques

Raccordement	
Type de contact	2NF
Nombre de contacts	2

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm²

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A

Capacité

Nombre de modules		3

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension circuit de commande en CA	12 - 12 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Endurance

Endurance mécanique nombre de	
manœuvres	100000
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	10 W
Consommation à l'appel	60 VA

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm

Equipement

Nombre de contacts NO 0)
-------------------------	---

Nombre de contacts NF 2

Avec interrupteur pour commutation manuelle

Non