



FG21WD



**armoire de distribution, univers, IP 54, classe protect. I, 1900x350x400 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Modèle**

Nombre de modules 144

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 1600 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 400 mm

Profondeur produit installé 400 mm

Profondeur interne 400 mm

Hauteur produit installé 1900 mm

Largeur produit installé 350 mm

Largeur dans les unités de division 12

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle 2 mm

Type de fermeture de la porte Serrure double barre 3mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte double, asymétrique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Configuration**

Type d'armoire Armoire au sol en enfilade

**Equipement**

Nombre rangées 12

Nombre de travée de large 1

Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

#### **Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

#### **Sécurité**

Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-