



FP25TN2

**Armoire,univers,IP44,classe de protection I,1950x1300x205mm, inoccupé**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation Fixation au sol

**Fonctions**

couvercle avec décharge de pression Non

**Modèle**

Nombre de modules 720

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 400 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 205 mm

Hauteur produit installé 1950 mm

Largeur produit installé 1300 mm

Largeur dans les unités de division 60

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

**Porte, couvercle**

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte double, asymétrique

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d`acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Equipement**

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	5
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
Extension possible	Oui

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-