



FR12E2

Armoire, univers, IP55, classe de protection 1, 1700x550x275mm + 200 mm socle

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	Fixation au sol
------------------	-----------------

Fonctions

Protection contre les surtensions	Non
couvercle avec décharge de pression	Non

Modèle

Nombre de modules	264
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	690 V
------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur produit installé	1900 mm
Largeur produit installé	550 mm
Largeur dans les unités de division	24
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm
Hauteur	1650 mm
Largeur	550 mm

Porte, couvercle

Forme de couvercle	fermé
Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	tôle d`acier
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre
Transparent	Non
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Equipement	
Nombre rangées	11
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Accessoiriable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	Oui
Standards	
Classe de protection IEC-61140	I
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-