



GD102N

**Coffret cache-borne, IP30, 2 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 - 230 V

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

Montage En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 32 A

**Équipement**

Nombre de rails 1

Nombre rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Borne de mise à la terre Non

Plaque de montage incluse Non

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Fonctions**

Interrupteur principal de protection Non

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 160 mm

Largeur 55 mm

Profondeur 82 mm

Nombre d'unités de largeur 2

**Cache, porte**

Nombre de serrure de la porte 0

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Matière**

Matière Plastique

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C