



HA458

Interrupteur à coupure apparente 4P 630A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 630 A

Courant assigné admissible courte durée
 Icw IEC60947 13 kA

Architecture

Nombre de pôles 4

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Montage fixe

Type de pôles 4P

Dimensions

Hauteur 270 mm

Largeur 160 mm

Profondeur 315 mm

Cache, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 2x 300 mm²

Section de raccordement en câble souple 2x 300 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement 1000 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I_n 30,90 W

Puissance dissipée totale sous I_N 92,70 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 414000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée Non

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C