



HAC406

## Interrupteur coupure apparente 4P 63A

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
Courant assigné d'emploi en AC21	63 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	63 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	63 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	63 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	63 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	1,50 kA
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	1,50 kA

#### Architecture

Type de pôles	4P
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	4

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	35 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V

#### Puissance

Puissance dissipée par pôle à I <sub>n</sub>	1,50 W
Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	6 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	41000 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC-23	28000 W

#### Installation, montage

Couple de serrage	3,5 - 3,85 Nm
-------------------	---------------

#### Équipement

Commande motorisée optionnelle	Non
Nombre de contact auxiliaire inverseur	0
Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF	0

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

**Cache, porte**

---

Cadenassable	Oui
--------------	-----

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Fréquence**

---

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Connectivité**

---

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

**Fonctions**

---

Inverseur	Non
-----------	-----

---

Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
---------------------------------------	-----

---

Fonction Interrupteur principal	Oui
---------------------------------	-----

---

Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
---	-----

---

Fonction Interrupteur sécurité	Oui
--------------------------------	-----

---

Fonction Interrupteur sectionneur	Oui
-----------------------------------	-----

**Capacité**

---

Nombre de modules	4
-------------------	---