



HES040DC

## Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 40A 70kA CTC

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position du neutre	sans neutre
Nombre de pole protégé	3
Nombre de pôles	3 P
Type de boitier	Produit complet

#### Fonctions

Produit équipé de la fonction protection	Oui
Fonction inverseur	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur sécurité	Non
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Bloc de déclenchement	TM A/A
Protection différentielle intégrée	Non

#### Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	220 / 690 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Equipé d'une bobine de minimum de tension	Non

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	40 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2	6 kA
Cran de réglage thermique xIN	0.63 / 0.8 / 1
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947	49.9 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947	48.8 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947	47.6 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947	46.5 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947	45.2 A

Courant assigné à 35°C selon IEC 60947	44 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947	42.7 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947	41.4 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947	40 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947	38.6 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947	37.1 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947	35.6 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947	34 A
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2	6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)	6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)	6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)	6 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2)	2.5 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2	70 kA
Valeur du réglage thermique	25 / 32 / 40 A
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2	70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2	6 kA
<b>Dimensions</b>	
Profondeur produit installé	97 mm
Hauteur produit installé	130 mm
Largeur produit installé	90 mm
<b>Fréquence</b>	
Fréquence	50 à 60 Hz
<b>Puissance</b>	
Puissance dissipée par pôle à 0,63 In	3.46 W
Puissance dissipée par pôle à 0,8 In	5.68 W
Puissance dissipée totale à 0,63 In	10.39 W
Puissance dissipée totale à 0,8 In	17.03 W
Puissance dissipée totale sous IN	27.9 W
Puissance dissipée par pôle à In	9.3 W
<b>Déclenchement</b>	

Déclenchement légèrement temporisé	Non
------------------------------------	-----

### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	10000
--	-------

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	40000
--	-------

### Porte, couvercle

Cadenassable	Oui
--------------	-----

### Installation, montage

Couple de serrage	6Nm
-------------------	-----

Montage sur rail DIN avec adaptateur en option	Oui
--	-----

Convient au montage en façade centré	Non
--------------------------------------	-----

Convient au montage en façade	Non
-------------------------------	-----

convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	6 / 95mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

### Protection

Protection instantanée (li) : type	fixe
------------------------------------	------

### Câble

Matériau du câble	Cu
-------------------	----

### Configuration

Valeur du réglage magnétique	240 / 320 / 400 / 480 A
------------------------------	-------------------------

Cran de réglage magnétique xIN	6 / 8 / 10 / 12
--------------------------------	-----------------

### Equipement

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
---------------------------------------	---

Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
---------------------------------------	---

Nombre contact auxiliaire inverseur	0
-------------------------------------	---

Commande motorisée optionnelle	Non
--------------------------------	-----

Accessoirable	Oui
---------------	-----

### Cas d'emploi

Catégorie d'emploi	A
--------------------	---

### Utilisation

Tenue aux vibrations et chocs	IEC 68068-2-52 Test FC
-------------------------------	------------------------

### Standards

Texte norme	IEC 60947-2
-------------	-------------

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

### Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

Altitude	2000 m
----------	--------

