



FR04S

Armoire, univers, IP55, classe de protection II, 1550x1050x275mm

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

Protection contre les surtensions	Non
couverture avec décharge de pression	Non

##### Modèle

Nombre de modules	480
-------------------	-----

##### Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

##### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	690 V
------------------	-------

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal	800 A
-------------------------	-------

##### Dimensions

Profondeur produit installé	275 mm
Profondeur interne	275 mm
Hauteur produit installé	1550 mm
Largeur produit installé	1050 mm
Largeur dans les unités de division	24
Épaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm
Hauteur	1500 mm
Largeur	1050 mm

##### Porte, couvercle

Forme de couvercle	fermé
Épaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Type de fermeture de la porte	Poignée escamotable pour demi-barillet DIN
Nombre de serrure de la porte	1
Type de portes pour les armoires électriques	porte butée
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	double, asymétrique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

##### Matières

Couleur	gris clair
Couleur	gris

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Aspect de la surface	mat
Transparent	Non
<b>Installation, montage</b>	
Adapté à un usage extérieur	Non
<b>Configuration</b>	
Type d'armoire	Armoire murale
<b>Equipement</b>	
Nombre rangées	10
Nombre de travée de large	4
Nombre de clés	1
Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Extension possible	Oui
<b>Standards</b>	
Directive européenne WEEE	concerné
Classe de protection IEC-61140	II
<b>Sécurité</b>	
Indice de protection IP	IP55
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-