



HAB303

Interrupteur à coupure apparente 3P 32A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|--|---------|
| Courant assigné nominal | 32 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 | 32 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B | 32 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B | 32 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A | 32 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B | 32 A |
| Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3 | 1,80 kA |
| Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947 | 1,26 kA |
| Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947 | 1,26 kA |

Architecture

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Type de pôles | 3P |
| Type d'organe de commande | Poignée rotative courte |
| Nombre de pôles | 3 |

Raccordement

| | |
|---|--------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 16 mm ² |
|---|--------------------|

Tension

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement | 800 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |
| Tension assignée d'emploi Ue | 380 - 415 V |

Puissance

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Puissance dissipée par pôle à In | 0,60 W |
| Puissance dissipée totale sous IN | 1,80 W |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC1 | 21000 W |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC-23 | 14000 W |

Installation, montage

| | |
|-------------------|------------|
| Couple de serrage | 2 - 2,2 Nm |
|-------------------|------------|

Équipement

| | |
|--|-----|
| Commande motorisée optionnelle | Non |
| Nombre de contact auxiliaire inverseur | 0 |

| | |
|---|-------------|
| Nombre de contacts auxiliaires en tant que contact NF | 0 |
| Nombre contact auxiliaire à fermeture | 0 |
| Conditions d'utilisation | |
| Température de service | -20 - 70 °C |
| Cache, porte | |
| Cadenassable | Oui |
| Sécurité | |
| Indice de protection IP | IP20 |
| Fréquence | |
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
| Connectivité | |
| Type de connection / prise | Borne à vis |
| Fonctions | |
| Inverseur | Non |
| Fonction interrupteur arrêt d'urgence | Non |
| Fonction Interrupteur principal | Oui |
| Fonction interrupteur condamnation pour maintenance | Oui |
| Fonction Interrupteur sécurité | Oui |
| Fonction Interrupteur sectionneur | Oui |
| Capacité | |
| Nombre de modules | 2,57 |