



HAD410

## Interrupteur à coupure apparente 4P 100A

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	4 P
Type de boîtier	Produit complet

#### Fonctions

Fonction inverseur	Non
--------------------	-----

#### Modèle

Nombre de modules	5.95
-------------------	------

#### Commandes & indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	380 / 415 V
------------------------------	-------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	100 A
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	25 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde	2.75 kA
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	100 A

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	17.2 W
Puissance dissipée par pôle à I <sub>N</sub>	4.3 W
Puissance d'emploi à 400V en AC1	65 kW

#### Porte, couvercle

Cadenassable	Oui
--------------	-----

#### Équipement

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Largeur pour raccordement par cosses	95 mm <sup>2</sup>
Commande motorisée optionnelle	Non

**Standards**

---

Directive européenne WEEE

concerné

**Sécurité**

---

Indice de protection IP

IP20

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-20...70 °C