



Interrupteur à coupure visible 3P 100A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 100 A

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 70 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement 800 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I_n 3 W

Puissance dissipée totale sous I_N 9 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 65000 W

Équipement

Commande motorisée optionnelle Non

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C

Cache, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Architecture

Type de pôles 3P

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

HAE310