



HBW630H

**Bloc différentiel P630 4P 630A I<sub>dn</sub> adj**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	4 P

**Principales caractéristiques électriques**

Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub>	220 / 415 V
Type de tension d'alimentation	AC

**Tension**

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV

**Intensité du courant**

Courant différentiel assigné	100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
Courant assigné nominal	630 A
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs	3 kA

**Fréquence**

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

**Déclenchement**

Protégé contre les déclenchements intempêtifs	Oui
---	-----

**Configuration**

Sensibilité différentiel réglable	Oui
Temps de déclenchement réglable	Oui
Temporisation de la protection différentiel	0 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 ms

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Type de protection différentielle	A
-----------------------------------	---

**Conditions d'utilisation**

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m