



HTN116C

Disjoncteur de branchement SLS 1P,Cs-16 version montage sur rail DIN

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	Cs
Type de pôles	1P
Nombre de pôles	1

Installation, montage

Montage	Rail DIN
Couple de serrage	4 - 4 Nm

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1,13 - 1,45 A

Capacité

Nombre de modules	1,50
-------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 35 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 50 mm ²

Dimensions

Hauteur	110 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	85 mm

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	2,20 W
Puissance dissipée totale sous IN	2,20 W

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 80 °C

Sécurité

