



HW1E308DB

## Disjoncteur Ouvert HW1 66kA 800A 3P Débrochable pour TU sentinel

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2	55 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC60947-2	55 kA

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	6000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	25000

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Valeur de résistance

Résistance interne	50 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Nombre de pole protégé	3
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	3P3D

#### Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	45 ms
---------------------------------	-------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	64,60 W
-----------------------------------	---------