



HFD312

## Interrupteur combiné fusible 3P - 125 A - T00

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

#### Tension

Tension assignée d'isolement	750 V
------------------------------	-------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous $I_N$	60,90 W
Puissance dissipée par pôle à $I_N$	20,30 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	82000 W

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

#### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

#### Dimensions

Hauteur	162 mm
Largeur	148 mm

#### Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----