



HFD425

## Interrupteur combiné fusible 4P - 250 A - T1

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Commande déportée sur porte

#### Tension

Tension assignée d'isolement	750 V
------------------------------	-------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous $I_N$	164,40 W
Puissance dissipée par pôle à $I_N$	41,10 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	164000 W

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

#### Fusible

Taille de l'élément fusible	NH1
-----------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	195 mm
Largeur	294 mm

#### Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----