



HI454

## Commutateur 4 pôles 250A

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	15 kA
Courant court-circuit avec fusible gI-gG	50 kA

#### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V en AC1	164000 W
Puissance dissipée totale sous IN	23,60 W

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de pôles	4P

#### Dimensions

Hauteur	160 mm
Largeur	312 mm
Profondeur	218 mm

#### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

#### Cache, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

#### Capacité

Nombre de modules	10
-------------------	----

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	95 - 150 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------