



LNH0006M

Fusible NH000 gG 500V 6A indicateur central, pattes sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|--------|----|
| Courbe | gG |
|--------|----|

Fusible

| | |
|-----------------------------|-------|
| Taille de l'élément fusible | NH000 |
|-----------------------------|-------|

| | |
|----------------------------|----|
| Caractéristique du fusible | gG |
|----------------------------|----|

Tension

| | |
|--------------------------------|----|
| Type de tension d'alimentation | AC |
|--------------------------------|----|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 6 A |
|-------------------------|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|-------|-----|
| Isolé | Non |
|-------|-----|

Principaux attributs électriques

| | |
|---|--------|
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1 | 120 kA |
|---|--------|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 1,60 W |
|-----------------------------------|--------|

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 79 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 21 mm |
|---------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Profondeur | 51 mm |
|------------|-------|