



LNH0006M

Fusible NH000 gG 500V 6A indicateur central, pattes sous tension

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous AC selon IEC 60898-1	120 kA
Tension assignée d'emploi U_e	500 V
Type de tension d'alimentation	AC

Intensité du courant

Courant de coupure crête	120 kA
Courant assigné nominal	6 A

Protection

Taille de l'élément fusible	NH000
-----------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	51 mm
Hauteur produit installé	79 mm
Longueur	51 mm
Largeur produit installé	21 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1.6 W
-----------------------------------	-------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
Isolé	Non