



LNH3500M

Fusible á couteaux HPC NH3 gG AC500V 500A indicateur combiné patte métallique

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1	120 kA
Tension assignée d'emploi Ue	500 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC

Tension

Tension de fonctionnement CC	250 V
------------------------------	-------

Intensité du courant

Courant de coupure crête	120 kA
Courant assigné nominal	500 A

Protection

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	150 mm
Hauteur produit installé	86 mm
Largeur produit installé	66 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	43 W
-----------------------------------	------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui

Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
Isolé	Non