



LT056

Fusible-interrupteur-sectionneur LT Gr. 00/60mm 160A, borne à cage 95mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	5 kA
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	160 A

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2.5 - 95 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2.5 - 95 mm ²

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Installation, montage

Couple de serrage	4,50 - 4,50 Nm
Montage	Système de jeu de barres

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	14 W
-----------------------------------	------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	1400
Endurance électrique en nombre de cycles	200
Durée de vie totale de l'appareil (mécanique+électrique) IEC60947-3 tabl.4	1600

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Sécurité

Indice de protection IP	IP3X
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	206 mm
---------	--------

Largeur	106 mm
Profondeur	104 mm
Distance des barres omnibus	60 mm