



LT150

Fusible-interrupteur LT Gr. 1 250A pour plaque de montage, raccordement M10

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de produit	avec interrupteur-sectionneur à fusible
Nombre de pôles	3 P

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	0 / 690 V
Fréquence assignée	50-60 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV

Intensité du courant

Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2	250 A
Courant nominal pour Ue=500 V AC IEC 61439-1 5.3.2	250 A
Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2	250 A
Courant assigné nominal	250 A
Courant nominal de la cartouche fusible	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 224 / 250 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde	8.6 kA
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	80 kA
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	80 kA
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4	250 A
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4	250 A
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4	250 A
Courant therm.convention.à air libre+couteaux de section.et section transv.nom.	365 A
Courant thermique conventionnel à air libre avec fusibles et section transv.nom.	250 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	250 A
Courant assigné de court-circuit pour Ue=500V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	80 kA
Courant nominal pour Ue=250V DC selon IEC 61439-1 5.3.2	250 A
Courant nominal pour Ue=440V DC selon IEC 61439-1 5.3.2	250 A

Courant / température	
Courant assigné à 40°C	250 A
Courant assigné à 45°C	237.5 A
Courant assigné à 50°C	225 A
Courant assigné à 55°C	212.5 A
Courant assigné à 60°C	200 A
Courant assigné à 65°C	187.5 A
Courant assigné à 70°C	175 A
Protection	
Caractéristique du fusible	gG ; gL ; aM ; aR ; gR ; gF ; gRB ; URB ; URD
Taille de l'élément fusible	NH1
Dimensions	
Profondeur produit installé	110 mm
Hauteur produit installé	304 mm
Longueur	303 mm
Largeur produit installé	184 mm
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	18 W
Pertes en puissance à pleine charge	87 W
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil	23 W
Puissance dissipée avec câble	41.44 W
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1400
Durée de vie totale de l'appareil (vie mécanique+électrique) IEC 60947-3 tabl.4	1600
Matières	
Poids du cuivre contenu dans le produit	301 g
Couleur	gris clair
Installation, montage	
Couple de serrage	20Nm
Connexion	
Section de raccordement en câble souple	6 / 150mm ²
Section de raccordement en câble rigide	6 / 150mm ²
Type de connexion des entrées	Connexion à vis
Type de connexion des sorties	Connexion à vis
Standards	
Services assignés selon IEC 60947-1 4.3.4	Fonctionnement permanent
Manoeuvre des appareils de connexion selon IEC 60947-1 2.4	actionnement manuel (d'un commutateur mécanique)
Catégorie d'utilisation pour Ue=400V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-23B

Catégorie d'utilisation pour Ue=500V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-23B
Catégorie d'utilisation pour Ue=690V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-22B
Directive européenne WEEE	concerné
Section transversale standard IEC 60947-1 tableaux 9 et 10	120 mm ²
Catégorie d'utilisation pour Ue=250V DC selon IEC-60947-3 tableau 5	DC-22B
Catégorie d'utilisation pour Ue=440V DC selon IEC-60947-3 tableau 5	DC-21B

Sécurité

Indice de protection IP	IP3X
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...55 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Température de stockage/transport	-40...70 °C

Température

Température maximale de la jonction du haut avec fusible IEC 60947-1 tableau 2	69 K
Temp. max. de la jonction du haut avec couteaux de sectionnement IEC60947-1 Tab2	70 K