



LVSR00SP

## Sectionneur HPC à fusibles LV taille 00 185mm tripolaire M8

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	3 P
-----------------	-----

#### Modèle

Distance entre le centre des rails 40 mm	Non
Distance entre le centre des rails 50 mm	Non
Distance entre le centre des rails 60 mm	Non
Distance entre le centre des rails 100 mm	Non
Distance entre le centre des rails 185 mm	Oui

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	690 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV

#### Intensité du courant

Courant de coupure crête	120 kA
Courant nominal pour Ue=400 V AC IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Courant nominal pour Ue=500 V AC IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Courant nominal pour Ue=690 V AC IEC 61439-1 5.3.2	160 A
Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde	5 kA
Courant assigné de court-circuit pour Ue=400V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	120 kA
Courant assigné de court-circuit pour Ue=690V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	100 kA
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4	160 A
Courant therm.convention.à air libre+couteaux de section.et section transv.nom.	220 A
Courant thermique conventionnel à air libre avec fusibles et section transv.nom.	160 A
Courant nominal pour Ue=800 V AC IEC 61439-1 5.3.2	80 A

Fusibles utilisés test de court-circuit cond. pour Ue=800V IEC 61439-1 3.8.10.4	80 A
Courant assigné de court-circuit pour Ue=500V selon IEC 61439-1 3.8.10.4	120 kA
<b>Courant / température</b>	
Courant assigné à 40°C	160 A
Courant assigné à 45°C	152 A
Courant assigné à 50°C	144 A
Courant assigné à 55°C	136 A
Courant assigné à 60°C	128 A
Courant assigné à 65°C	120 A
Courant assigné à 70°C	112 A
<b>Protection</b>	
Taille de l'élément fusible	NH00
<b>Dimensions</b>	
Profondeur produit installé	123 mm
Hauteur produit installé	672 mm
Longueur	672 mm
Largeur produit installé	50 mm
Distance des barres omnibus	185 mm
<b>Puissance</b>	
Puissance dissipée totale sous IN	22 W
Pertes en puissance à pleine charge	58 W
Max. Puissance dissipée par le fusible installée dans l'appareil	12 W
Puissance dissipée avec câble	38.46 W
<b>Endurance</b>	
Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1400
Durée de vie totale de l'appareil (vie méca- nique+électrique) IEC 60947-3 tabl.4	1600
<b>Matières</b>	
Poids du cuivre contenu dans le produit	800 g
Poids de l'argent contenu dans le produit	1.37 g
Matière	Plastique + metal
<b>Installation, montage</b>	
Couple de serrage	14Nm
Couple de serrage monté sur jeu de barres	14 Nm
<b>Connexion</b>	
Section de raccordement en câble souple	2,5 / 95mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	2,5 / 95mm <sup>2</sup>
Type de connexion	vis

**Standards**

Services assignés selon IEC 60947-1 4.3.4	Fonctionnement permanent
Manoeuvre des appareils de connexion selon IEC 60947-1 2.4	actionnement manuel (d'un commutateur mécanique)
Catégorie d'utilisation pour Ue=400V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-23B
Catégorie d'utilisation pour Ue=500V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-22B
Catégorie d'utilisation pour Ue=690V AC selon IEC-60947-3 tableau 5	AC-22B
Directive européenne WEEE	concerné
Section transversale standard IEC 60947-1 tableaux 9 et 10	70 mm <sup>2</sup>

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25...55 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Température de stockage/transport	-40...70 °C