



MM522N

Disjoncteur moteur 3P 25-32A ; 7.5/15 kW à 230/415V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	140 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	160 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	3

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V
Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1	3
Type de tension d'alimentation	AC

Connectivité

Type de connexion contrôle et contact aux	Borne à vis
---	-------------

Équipement

Plombable	Non
Équipé d'un contact de signalisation	Non
Avec protection thermique	Oui

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------