



Barre de pontage 3P 80A languette 16mm² 57M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 80 A

Architecture

Nombre de pôles 3

Dimensions

Longueur 1000 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 16 mm²

Type de connexion / prise Barre de phase avec broche

Capacité

Nombre de modules 57

KB380B