



KB380B

## Barre de pontage 3P 80A languette 16mm<sup>2</sup> 57M

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P

#### Modèle

Nombre de modules	57
-------------------	----

#### Compatibilité

Destiné aux références compatible	Modular devices
-----------------------------------	-----------------

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 / 400 V
------------------------------	-------------

#### Tension

Tension maxi d'utilisation	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Longueur	1000 mm
Pas	17.8 mm
Distance de fixation en pas de module	3

#### Alimentation

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	3 phases
---	----------

#### Matières

Couleur	gris
---------	------

#### Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire	Non
--	-----

#### Connexion

Section de raccordement en câble rigide	16 mm <sup>2</sup>
Adapté aux appareils avec connecteur neutre	Non
Type de connecteur	barre à languette
Type de connexion	cage à vis

#### Équipement

**Standards**

---

Directive européenne WEEE

concerné

**Conditions d'utilisation**

---

Isolé

Oui