


NCN350



## Disjoncteur 3P 10kA/15kA C-50A 3M

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Position du neutre     | sans neutre |
| Nombre de pole protégé | 3           |
| Nombre de pôles        | 3 P         |
| Type de pôles          | 3 P         |
| Mode de fixation       | rail DIN    |
| Courbe                 | C           |

#### Fonctions

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Avec pole de Neutre coupé | Non |
|---------------------------|-----|

#### Modèle

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

#### Connectivité

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Alignement des bornes hautes pour produits modulaires | Bornes alignées |
| Alignement des bornes basses pour produits modulaires | Bornes alignées |

#### Principales caractéristiques électriques

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1 | 10 kA |
| Tension assignée d'emploi Ue                             | 400 V |
| Type de tension d'alimentation                           | AC    |

#### Tension

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement               | 500 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs        | 6000 V |
| Seuil minimal de tension d'emploi (Ue min) | 12 V   |

#### Intensité du courant

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| Courant assigné nominal                                             | 50 A           |
| Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1              | 7.5 kA         |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif  | 1.13 / 1.45 In |
| Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif | 5 / 10 In      |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement magnétique DC            | 7 / 15 In      |
| Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC             | 1.13 / 1.45 In |

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Courant assigné à -10°C selon IEC 60947                       | 67.39 A |
| Courant assigné à -15°C selon IEC 60947                       | 68.64 A |
| Courant assigné à -20°C selon IEC 60947                       | 69.87 A |
| Courant assigné à -25°C selon IEC 60947                       | 71.08 A |
| Courant assigné à -5°C selon IEC 60947                        | 66.12 A |
| Courant assigné à 0°C selon IEC 60947                         | 64.82 A |
| Courant assigné à 10°C selon IEC 60947                        | 62.14 A |
| Courant assigné à 15°C selon IEC 60947                        | 60.75 A |
| Courant assigné à 20°C selon IEC 60947                        | 59.34 A |
| Courant assigné à 25°C selon IEC 60947                        | 57.89 A |
| Courant assigné à 30°C selon IEC 60947                        | 56.4 A  |
| Courant assigné à 35°C selon IEC 60947                        | 54.87 A |
| Courant assigné à 40°C selon IEC 60947                        | 53.29 A |
| Courant assigné à 45°C selon IEC 60947                        | 51.67 A |
| Courant assigné à 5°C selon IEC 60947                         | 63.49 A |
| Courant assigné à 50°C selon IEC 60947                        | 50 A    |
| Courant assigné à 55°C selon IEC 60947                        | 47.99 A |
| Courant assigné à 60°C selon IEC 60947                        | 45.9 A  |
| Courant assigné à 65°C selon IEC 60947                        | 43.7 A  |
| Courant assigné à 70°C selon IEC 60947                        | 41.38 A |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1 | 10 kA   |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1 | 10 kA   |
| Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2            | 30 kA   |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2  | 30 kA   |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2  | 15 kA   |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2  | 15 kA   |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 240V AC selon IEC 60898-1 | 10 kA   |
| Pouvoir de coupure assigné Icn sous 415V AC selon IEC 60898-1 | 10 kA   |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2  | 30 kA   |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2  | 15 kA   |
| <b>Courant / température</b>                                  |         |
| Courant assigné à -25°C                                       | 63.02 A |
| Courant assigné à -20°C                                       | 61.95 A |
| Courant assigné à -15°C                                       | 60.86 A |
| Courant assigné à -10°C                                       | 59.75 A |
| Courant assigné à -5°C                                        | 58.62 A |
| Courant assigné à 0°C                                         | 57.47 A |
| Courant assigné à 5°C                                         | 56.29 A |
| Courant assigné à 10°C                                        | 55.09 A |
| Courant assigné à 25°C                                        | 51.32 A |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Courant assigné à 30°C | 50 A    |
| Courant assigné à 35°C | 48.48 A |
| Courant assigné à 40°C | 46.91 A |
| Courant assigné à 45°C | 45.29 A |
| Courant assigné à 50°C | 43.6 A  |
| Courant assigné à 55°C | 41.85 A |
| Courant assigné à 60°C | 40.02 A |
| Courant assigné à 65°C | 38.11 A |
| Courant assigné à 70°C | 36.09 A |

#### Coefficient de correction du courant

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés      | 1    |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés      | 0.95 |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés | 0.9  |
| Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés      | 0.85 |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 100Hz                 | 1.1  |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 200Hz                 | 1.2  |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 400Hz                 | 1.5  |
| Coefficient de correction du déclenchement magnétique à 60Hz                  | 1.1  |

#### Dimensions

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Profondeur produit installé | 70 mm   |
| Hauteur produit installé    | 83 mm   |
| Largeur produit installé    | 52.5 mm |

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 à 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Puissance

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Puissance active maximale dissipée par pôle selon la norme produit | 9 W    |
| Puissance dissipée totale sous IN                                  | 15.4 W |
| Puissance dissipée par pôle à In                                   | 5.5 W  |

#### Endurance

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 4000  |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 20000 |

#### Installation, montage

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis    |
| Couple de serrage                                  | 2,8Nm          |
| Type de loquet haut pour produits modulaires       | Non applicable |
| Type de loquet bas pour produits modulaires        | Plastique      |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Type de raccordement bas pour produits modulaires               | Borne biconnect |
| Démontabilité haute pour produits modulaires                    | Oui             |
| Démontabilité basse pour produits modulaires                    | Oui             |
| Approprié pour montage encastré                                 | Oui             |
| <b>Connexion</b>                                                |                 |
| Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple  | 1 / 25 mm²      |
| Section de raccord bornes aval en câble rigide                  | 1 / 35 mm²      |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide | 1 / 35 mm²      |
| Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple | 1 / 25 mm²      |
| Position des cages aval à la livraison                          | fermées         |
| Position des cages amont à la livraison                         | ouvertes        |
| <b>Équipement</b>                                               |                 |
| Accessoirable                                                   | Oui             |
| Intègre porte étiquette transparent                             | Oui             |
| <b>Standards</b>                                                |                 |
| Directive européenne WEEE                                       | concerné        |
| <b>Sécurité</b>                                                 |                 |
| Indice de protection IP                                         | IP20            |
| Conformité REACH                                                | Non             |
| Conforme à la directive RoHS                                    | Oui             |
| Sans halogène                                                   | Non             |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                                 |                 |
| Température de service                                          | -25...70 °C     |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2              | 2               |
| Classe de limitation d'énergie I²t                              | 3               |
| Altitude                                                        | 2000 m          |
| Température de stockage/transport                               | -25...80 °C     |
| <b>Température</b>                                              |                 |
| Température de calibration                                      | 50 °C           |