



LLA116

NH00-NR3P-LLA,3transf.cour.150-5S,on connecteuronn.

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Intensité du courant

Courant de coupure crête	55 kA
Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	160 A

Protection

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

Dimensions

Hauteur produit installé	50 mm
Longueur	590 mm
Largeur produit installé	280 mm
Distance des barres omnibus	185 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	47 W
-----------------------------------	------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1400

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	1.455 kg
Poids de l'argent contenu dans le produit	0.006 kg

Installation, montage

Adapté au montage sur jeux de barre	Oui
Convient au montage en façade centré	Non
convient au montage au sol	Non

Connexion

Section de raccordement en câble souple	95mm ²
---	-------------------

Câble

Entrée de câble	Côté
-----------------	------

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...40 °C
------------------------	------------

Température de stockage/transport	-25...55 °C
-----------------------------------	-------------