



LLG141

NH2-NR3P-LLG,3transf.cour.400-5S,1Make+1Break,el.fuse mon.,connecteuronn.

Caractéristiques techniques

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH2
-----------------------------	-----

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	400 A
---	-------

Installation, montage

Couple de serrage	30 - 30 Nm
-------------------	------------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	200
--	-----

Endurance mécanique nombre de manœuvres	800
---	-----

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	136 W
-----------------------------------	-------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	95 mm ²
---	--------------------

Section de raccordement en câble souple	95 mm ²
---	--------------------

Dimensions

Hauteur	149,50 mm
---------	-----------

Largeur	280 mm
---------	--------

Longueur	590 mm
----------	--------

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
------------------------------	--------

Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
-------------------------------------	--------

Câble

Entrée de câble	Côté
-----------------	------