



LLK721

NH3-HL3P-LLK, without device accessories

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Intensité du courant

Courant de coupure crête	80 kA
Courant assigné nominal	630 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	630 A

Protection

Taille de l'élément fusible	NH3
-----------------------------	-----

Dimensions

Hauteur produit installé	149.5 mm
Longueur	590 mm
Largeur produit installé	280 mm
Distance des barres omnibus	185 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	295 W
-----------------------------------	-------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	800

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	6.695 kg
Poids de l'argent contenu dans le produit	0.018 kg

Installation, montage

Couple de serrage	30Nm
Adapté au montage sur jeux de barre	Oui
Convient au montage en façade centré	Non
convient au montage au sol	Non

Connexion

Section de raccordement en câble souple	95mm²
Câble	
Entrée de câble	Côté
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de stockage/transport	-25...55 °C