



REQ116X



IK07 IP54

## Platine de rue audio visualisation d'état LED 16/2 bt d'appel acier inox one

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation en saillie ou sur goulotte

#### Fonctions

Fonctions de sécurité secret d'écoute

#### Compatibilité

Pour l'étiquette 12 mm

#### Commandes & indicateurs

Poussoir d'appel touche d'appel avec lumière, ouvre-porte ou sans fonction, réglable ; poussoir d'appel avec tonalité d'acquiescement (déconnectable) et retour tactile

Temps de fermeture du poussoir d'appel max. 3 s

Nombre de boutons d'appels 16

Fonction de commandes ouverture de porte paramétrable uniquement lors d'une connexion ou à tout moment

#### Tension

Tension de commutation d'ouverture porte max. 24 V

#### Intensité du courant

Courant de commutation d'ouverture porte max. 1 A

#### Dimensions

Profondeur 25 mm

Profondeur de montage 22.5 mm

Compensation de l'épaisseur du mur 17 mm

Dimensions face avant (L x H x P) 225.5 x 422 x 2 mm

Dimensions du porte nom (L x H) 72.4 x 12 mm

Dimensions du porte nom (L x H x P) 72.4 x 12 x 0.14 mm

Hauteur 422 mm

Épaisseur de l'insert de porte-nom max. 0.5 mm

Largeur 225.5 mm

Épaisseur de l'acier inoxydable 2 mm

#### Matières

Couleur des lignes design Acier inoxydable

Couleur Acier inoxydable

Matière acier inoxydable

Aspect de la surface mat

**Gestion de l'éclairage LED**

Tension de service LED	12 V AC
Courant de service LED par module touche d'appel	45 mA

**Installation, montage**

Mode de montage	pour montage vertical
-----------------	-----------------------

**Câble**

Ø de conducteur	0.5...1.4 mm
-----------------	--------------

**Accessoires inclus**

Outil	avec outil d'ouverture
-------	------------------------

**Équipement**

Durée de déverrouillage ouvre-porte	1...10 s
Face avant	face avant à mécanisme d'ouverture invisible avec ligne de vie

**Utilisation**

Technologie du système	2 fils
------------------------	--------

**Sécurité**

Conformité REACH	Non
Sans halogène	Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-20...55 °C
Température de stockage/transport	-30...80 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	0...65 % (sans condensation)

**Instructions**

Texte d'indication	Attention ! Ne pas diriger la caméra directement sur des sources de lumière / rayons directs du soleil, sur un fort contraste ou sur un support fortement réfléchissant.
--------------------	--